

펄사루브 루브셔틀 카트리지 종류

제품	제품명	품번	내용
	펄사루브 PL1 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL1-C	펄사루브 PL1 다목적용 그리스 400gr
	펄사루브 PL2 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL2-C	펄사루브 PL2 고하중용 그리스 400gr
	펄사루브 PL3 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL3-C	펄사루브 PL3 고속용 그리스 400gr
	펄사루브 PL4 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL4-C	펄사루브 PL4 식품용 그리스 400gr
	펄사루브 PL5 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL5-C	펄사루브 PL5 고온용 그리스 400gr
	펄사루브 PL6 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL6-C	펄사루브 PL6 다목적용 그리스 (Mos ₂ 함유) 400gr
	펄사루브 PL7 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL7-C	펄사루브 PL7 저온용 그리스 400gr
	펄사루브 PL8 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL8-C	N/A
	펄사루브 PL9 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL9-C	N/A
	펄사루브 PL10 루브 셔틀 그리스 카트리지	PL10-C	펄사루브 PL10 모터 베어링용 그리스 400gr



Pulsarlube Lube Shuttle

펄사루브 루브셔틀



* 최소 주문 단위: 1 Inbox (12ea) / 사급그리스 충전가능 : 최소 1 pail (15kg) - 36ea (400g)

* 자세한 PSDS는 웹사이트 참조하세요. www.pulsarlube.co.kr



서울특별시 금천구 벚꽃로 298, 814호

대표번호 : 1833-8411 / Fax: (02)2083-8485 / 제품주문 : (02) 2135-3700 / 기술문의 : (031) 684-5584
www.pulsarlube.co.kr / klt_sales@pulsarlube.com



1. 펄사루브 루브셔틀 그리스건



신속, 청결, 편리

그리스 건의 개방 없이 빠르고, 깨끗하게 그리스 카트리지를 탈부착 할 수 있습니다.

그리스 사용량 및 잔량 파악가능

그리스의 사용량 및 잔량을 한눈에 즉시 알 수가 있습니다.

카트리지에 다양한 그리스종류 장입가능

그리스 카트리지 교체를 통하여 그리스 건에 사용하고자 하는 모든 종류의 그리스를 장입하여 사용 할 수 있습니다.

필요없는 에어빼기 절차

그리스 건의 고질적인 에어 빼기를 할 필요가 전혀 없습니다.

2. 펄사루브 루브셔틀 스프레이건



에어작동으로 인한 화학첨가물 Zero

에어 압력으로 작동이 되므로 특별한 추진체나 솔벤트와 같은 화학적인 첨가물이 없습니다.

손쉬운 사용방법

스프레이 그리스 건으로 체인, 와이어 로프, 개방형 기어, 습동면 윤활을 위해서 바로 손쉽게 분사가 가능합니다.

카트리지에 다양한 그리스종류 장입가능

그리스 카트리지 교체를 통하여 그리스 건에 사용하고자 하는 모든 종류의 그리스를 장입하여 사용 할 수 있습니다.

3. 제품사양



4. 작동방법



5. 펄사루브 루브셔틀 제원표

제품	제품명	품번
	루브셔틀 그리스건	MLG-1
	루브셔틀 옵션 약세사리	PH-30C
	루브셔틀 그리스 스프레이 건	MLGS-1

* 상황에 맞는 약세사리를 착용하여 사용합니다.